



CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

La lámpara CorePro LEDesférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14. Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	520 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94,55 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	B35 [B 35 mm]


CorePro Velas y Esféricas LED

Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR
Nombre completo del producto	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR
Full EOC	871869674681300

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Código de pedido	74681300
Código 12NC	929001394502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696746813
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696746820


Product	D	C
CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR


CorePro Velas y Esféricas LED

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5.5-40W E14 865 B35 FR

