



# LED industrial y comercial TrueForce Mains

## TForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA

Las lámparas LED Philips TrueForce para industrias y comercios (gran altura) te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución de tensión de red te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. La lámpara está diseñada para conectarla directamente con la tensión de red para renovar los sistemas HID sin pérdida de control y con un factor de potencia alto. TrueForce LED asegura una gran calidad de luz que mejora la distribución de la iluminación en un ambiente confortable, seguro y muy productivo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E40 [ E40]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Tipo técnico	160-400W	Power (Rated) (Nom)	160 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de lámpara (nom.)	1900 mA
Ángulo de haz (nom.)	70 °	Equivalente de potencia	400 W
Flujo lumínico (nom.)	20000 lm	Hora de inicio (nom.)	0.7 s
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	20000 lm	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.7 s
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Factor de potencia (nom.)	0.9
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125.00 lm/W	Voltaje (nom.)	110-277 V
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

## LED industrial y comercial TrueForce Mains

### Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	100 °C
---------------------------	--------

### Datos de producto

Código de producto completo	871869677531800
Nombre de producto del pedido	TForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA
EAN/UPC - Producto	8718696775318

Código de pedido	929001812812
------------------	--------------


Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador - Paquetes por caja exterior	2
--	---

N.º de material (12NC)	929001812812
------------------------	--------------

Peso neto (pieza)	1.300 kg
-------------------	----------

### Plano de dimensiones



Bulb T50 215-480W 24000lm 4000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core HB 200-160W E40 840 NB LA	211 mm	252 mm

