



LED industrial y comercial TrueForce Mains

TForce Core HB 200-160W E40 865 NB LA

Las lámparas LED Philips TrueForce para industrias y comercios (gran altura) te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución de tensión de red te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. La lámpara está diseñada para conectarla directamente con la tensión de red para renovar los sistemas HID sin pérdida de control y con un factor de potencia alto. TrueForce LED asegura una gran calidad de luz que mejora la distribución de la iluminación en un ambiente confortable, seguro y muy productivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E40 [E40]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Tipo técnico	160-400W	Power (Rated) (Nom)	160 W
		Corriente de lámpara (nom.)	1900 mA
		Equivalente de potencia	400 W
		Hora de inicio (nom.)	0.7 s
		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.7 s
		Factor de potencia (nom.)	0.9
		Voltaje (nom.)	110-277 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)			
Ángulo de haz (nom.)	70 °		
Flujo lumínico (nom.)	20000 lm		
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	20000 lm		
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125.00 lm/W		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

LED industrial y comercial TrueForce Mains

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	100 °C
---------------------------	--------

Datos de producto

Código de producto completo	871869677535600
Nombre de producto del pedido	TForce Core HB 200-160W E40 865 NB LA
EAN/UPC - Producto	8718696775356

Código de pedido	929001813012
------------------	--------------


Cantidad por paquete	1
----------------------	---

Numerador - Paquetes por caja exterior	2
--	---

N.º de material (12NC)	929001813012
------------------------	--------------

Peso neto (pieza)	1.300 kg
-------------------	----------

Plano de dimensiones



Bulb T50 215-480W 24000lm 6500K E40 ND

Product	D	C
TForce Core HB 200-160W E40 865 NB LA	211 mm	252 mm

