

Bombillas LED decorativas

LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND

La nueva colección de lámparas decorativas Philips transforma tu hogar con una mezcla perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación sencilla y minimalista. Con una excelente vida útil, hasta un 90 % de ahorro energético, ausencia de parpadeo visible y un nivel máximo de luz instantáneo, disfrutarás de una iluminación y uniformemente distribuida con un encanto actual y elegante que llenará el espacio de armonía.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	300 lm
Designación de color	Llama
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	60,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %


Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	44 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	27 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

Bombillas LED decorativas

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Ámbar transparente
Forma de la bombilla	PS160
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND



Nombre completo del producto	LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND
Full EOC	871869676806800
Código de pedido	76806800
Código 12NC	929001817101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696768068
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8718696768075

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND	160 mm	293 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND


Bombillas LED decorativas

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND

