

Ampoules LED décoratives

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	5-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]
Flux lumineux (nom.)	300 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	60,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W

Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	27 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Ambre transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh


Ampoules LED décoratives

Données logistiques

Code de produit complet	871869676810500
Désignation Produit	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Code barre produit (EAN)	8718696768105
Code de commande	76810500

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	929001817102
Poids net (pièce)	0,230 kg



Schéma dimensionnel



Bulb PS160 230V 6-25W 300lm 2000K E27 ND


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160 mm	293 mm

Données photométriques



CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160



CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160



CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160

Ampoules LED décoratives

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

