

Lampadine LED decorative MASTER Value

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

La nuova collezione di lampadine LED decorative MASTER Value trasformerà qualsiasi casa. Le lampadine LED decorative sono ideali per progetti di illuminazione decorativa, offrono una perfetta combinazione di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita. Inoltre, grazie alle lampade LED regolabili, puoi aumentare o diminuire l'intensità in base al tuo umore. Le lampade LED decorative creano un'atmosfera accogliente, trendy ed elegante in qualsiasi spazio della casa.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	E27 [E27]	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Ciclo di commutazione on/off	20.000		70 %
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Conformità a RoHS EU	Sì	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
		Consumo energetico	5 W
		Corrente lampada (Nom)	44 mA
		Potenza equivalente	25 W
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione			
Codice colore	820 [CCT of 2000K]		
Flusso luminoso	300 lm		
Designazione colore	Flame		
Temperatura del colore correlata	2000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	60,00 lm/W		

Lampadine LED decorative MASTER Value

Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	27 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Ambra trasparente
Forma lampadina	PS160
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sì



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD
Full EOC	871869676810500
Codice d'ordine	76810500
Codice materiale (12NC)	929001817102
Codice locale	PHILED A16025G
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696768105
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8718696768112

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160 mm	293 mm

Fotometrie



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD


Lampadine LED decorative MASTER Value

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K
A160 GOLD

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160
GOLD

