




Lámparas LED decorativas

LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

La nueva colección decorativa (bombilla) transforma su hogar con una combinación perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación minimalista y prolija. Con una vida útil muy prolongada, hasta un 90 % de ahorro de energía, sin parpadeo y un nivel máximo de brillo al instante, también disfrutará de una luz suave y distribuida de manera uniforme con ese encanto, estilo y tendencia para una armonía agradable en su espacio.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20.000
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	820 [CCT of 2000K]
Flujo luminoso	300 lm
Designación de color	Llamas
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	60,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	44 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	27 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No

Lámparas LED decorativas

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Ámbar transparente
Forma del foco	G200 [G 200 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sí
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND



Nombre del producto completo	LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871869676808200
Código del pedido	929001817201
N.º de material (12NC)	929001817201
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696768082
Numerador: paquetes por caja externa	2
EAN/UPC - Caja	8718696768099

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND	200 mm	286 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND


Lámparas LED decorativas

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

