




MASTER Value Decorative LED bulbs

LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	300 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	44 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	27 °C

MASTER Value Decorative LED bulbs

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Transparent bärnstensgul
Lampform	G200 [G 200 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND



Fullständigt produktnamn	LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871869676808200
Beskrivning av lokal kod	8295182
Beställningsnummer	76808200
Materialnummer (12NC)	929001817201
Lokal kod	8295182
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696768082
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8718696768099

Måttskiss



Product	D	C
LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND	200 mm	286 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND


MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND

