




MASTER Value dekorative LED-pærer

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	820 [CCT of 2000K]
Lysstrøm	300 lm
Farvebetegnelse	Flamme
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	60,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	44 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	27 °C

MASTER Value dekorative LED-pærer

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Gennemsigtig rav
Lyskildeform	G200 [G 200mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD



Det fulde produkt navn	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD
Full EOC	871869676812900
Beskrivelse af lokal kode	2057808826
Ordrekode	76812900
Materialenr. (12NC)	929001817202
Lokal ordrekode	2057808826
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696768129
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8718696768136

Målskitse



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200 mm	286 mm

Fotometriske data



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD


MASTER Value dekorative LED-pærer

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K
G200 GOLD

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200
GOLD

