



Ampoules LED décoratives

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	5-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	820 [CCT de 2000 K]
Flux lumineux (nom.)	300 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	300 lm
Couleur	Flame
Température de couleur proximale (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	60,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W

Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	27 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Ambre transparent

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh


Ampoules LED décoratives

Données logistiques

Code de produit complet	871869676812900
Désignation Produit	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD
Code barre produit (EAN)	8718696768129
Code de commande	76812900

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	929001817202
Poids net (pièce)	0,360 kg



Schéma dimensionnel




Bulb G200 230V 6-25W 300lm 2000K E27 ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200 mm	286 mm

Données photométriques



CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD G200




Ampoules LED décoratives

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

