



Lámparas LED versión estándar

Standard LEDBulb 5W E27 3000K W A19 1BL/6 MX

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base de casquillo	E27 [E27]		70 %
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Mecánicos y de carcasa	
Ciclo de conmutación	50000X	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo técnico	5-40W	Power (Rated) (Nom)	5 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente de potencia	40 W
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Ángulo de haz (nom.)	150 °	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	480 lm	Factor de potencia (nom.)	0.4
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	100-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	96,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80		

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable No

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Mate

Datos de producto

Código de producto completo 871869681599100
 Nombre de producto del pedido Standard LEDBulb 5W E27 3000K W
 A19 1BL/6 MX

EAN/UPC - Producto 8718696815991

Código de pedido 929001838141


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001838141

Peso neto (pieza) 0,060 kg

Plano de dimensiones




Bulb A55 100-240V 4.5-35W 480lm 3000K

Product


Standard LEDBulb 5W E27 3000K W A19 1BL/6 MX

Datos fotométricos



CalcLux Photometrica 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


LEDbulb A55 E27 35W 3000K



LEDbulb A55 E27


Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDbulb A55 E27 35W 3000K

Lifetime



LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27

