



Standard LED bulbs

Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto


Informações gerais		Power (Rated) (Nom)	
Casquilho	E27 [E27]		4.5 W
Compatível com EU RoHS	Sim	Potência equivalente	35 W
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Ciclo de comutação	50000X	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Tipo técnico	4.5-35W	Fator de potência (Nom.)	0.4
		Tensão (Nom.)	100-240 V
Dados técnicos de luz		Temperatura	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]	T-máxima na caixa (Nom)	60 °C
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °		
Fluxo luminoso (Nom.)	480 lm	Controles e dimerização	
Designação da cor	Luz dia fria	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106,00 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento	
Consistência da cor	<6	Acabamento da lâmpada	Jateado
Índice de restituição cromática (Nom.)	80		
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Dados do produto	
		Código do produto completo	871869680401800
Dados elétricos e de operação		Nome de produto da encomenda	Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

Standard LED bulbs

EAN/UPC – Produto	8718696804018
Código de encomenda	929001838212
Código de encomenda local	929001838212
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	10

Nº do material (12NC)	929001838212
Peso líquido SAP (peça)	0,045 kg


Desenho dimensional




Bulb A55 100-240V 4.5-35W 480lm 6500K

Product
Standard LEDBulb 4.5W E27 6500K W A55 1PF/10 BR


Dados fotométricos



LEDbulb A55 E27 35W 6500K





LEDbulb A55 E27



LEDbulb A55 E27 35W 6500K

Standard LED bulbs

Vida útil



LEDbulb A55 E27

LEDbulb A55 E27

