



Standard LED bulbs

LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	560 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	93,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz

Consumo de energia	6 W
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,7
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não


Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	A55 [A 55 mm]

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Standard LED bulbs

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR
Full EOC	871869680404900
Descrição do código local	Lâmpada Led Bulbo LEDB6-40WMVFC
Código de encomenda	929001838412
Nº do material (12NC)	929001838412

Desenho dimensional




Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

Código local	929001838412
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696804049
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8718696804063

Product
LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR




General uniform lighting - LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR




Light Distribution Diagram - LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

Standard LED bulbs

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 6W E27 6500K W A55 1PF/10 BR

