



Standard LED bulbs

LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °
Fluxo luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50° a 60° Hz

Consumo de energia	8 W
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (fração)	0,7
Tensão (Nom.)	100-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	A55 [A 55 mm]


Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh

Standard LED bulbs

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR
Nome do produto completo	LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR
Full EOC	871869681635600
Descrição do código local	Lâmpada Led Bulbo LEDB8-60WMVQ1C
Código de encomenda	929001838512
Nº do material (12NC)	929001838512



Código local	929001838512
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696816356
Numerador SAP — Embalagens por exterior	10
EAN/UPC - caixa	8718696816363

Desenho dimensional




Product
LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

Dados fotométricos



General uniform lighting - LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR


Light Distribution Diagram - LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR




Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

Standard LED bulbs

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 8W E27 3000K W A55 1PF/10 BR

