



# CorePro LEDcapsule LV

## CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4 [G4]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	205 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz

Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	1,7 W
Corrente lampada (Nom)	240 mA
Potenza equivalente	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	56 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

# CorePro LEDcapsule LV

## Approvazione e applicazione


Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	2 kWh

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827
Full EOC	871869679310700



Codice d'ordine	79310700
Codice materiale (12NC)	929001844102
Codice locale	COREG420827
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696793107
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696793114

## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14,5 mm	38 mm

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

# CorePro LEDcapsule LV


## Fotometrie




OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

### Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

## Durata



### Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827



### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

