



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G4 [G4]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	205 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	- Hz
Frequência de entrada	- Hz
Consumo de Energia	1,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	240 mA
Potência equivalente	20 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	56 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não

CorePro cápsula LED 12V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830
Nome do produto completo	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830


Código do produto completo	871869679308400
Código de encomenda	79308400
N.º material (12NC)	929001844202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696793084
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718696793091

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5 mm	38 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Accent Lighting Spots – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830


CorePro cápsula LED 12V

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830

