



CorePro cápsula LED 12V

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827

O CorePro LEDcapsule é uma alternativa eficaz à cápsula de halogéneo. É particularmente adequado para a iluminação de tarefas e para aplicações decorativas em habitações, lojas, hotéis e restaurantes. Compatível com equipamentos existentes com suportes G4 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GY6.35 [GY6.35]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	210 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	123,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	- Hz
Frequência de entrada	- Hz
Consumo de Energia	1,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	250 mA
Potência equivalente	20 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,4
Tensão (Nom.)	AC Electronic 12 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	56 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não

CorePro cápsula LED 12V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	Cápsula
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Consumo de energia kWh/1000 h	2 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827
Nome do produto completo	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827


Desenho dimensional




Código do produto completo	871869679767900
Código de encomenda	79767900
N.º material (12NC)	929001844302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696797679
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718696797686

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15 mm	39 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827



Accent Lighting Spots – CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827


CorePro cápsula LED 12V

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827

