



Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com uma mistura perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com vida útil prolongada, até 90% de economia de energia, sem tremulações e nível pleno de iluminação instantânea. Você também desfrutará de luz suave e distribuída de maneira uniforme com o sofisticação e elegância, oferecendo um espaço harmonioso.

Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	E27 [E27]	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)		70 %
Ciclo de comutação	20.000	Dados elétricos e de operação	
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)	Line Frequency	50 Hz
Lighting Technology	LED	Frequência de entrada	50 Hz
Compatível com EU RoHS	Sim	Consumo de energia	6,5 W
Dados técnicos de luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Código de cor	820 [CCT of 2000K]	Potência equivalente	40 W
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Fluxo luminoso	470 lm	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Designação da cor	Chama	Fator de potência (fração)	0,7
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K	Tensão (Nom.)	230 V
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W		
Consistência da cor	<6		

Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Âmbar transparente
Forma da lâmpada	G200 [G 200 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM


Nome do produto completo	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Full EOC	871869680347900
Descrição do código local	Lâmpada Led Giant-G200-6,5W-Gold-220V
Código de encomenda	929001873401
Nº do material (12NC)	929001873401
Código local	929001873401
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC — produto/caixa	8718696803479
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC — caixa	8718696803486

Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	200 mm	286 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM


Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

