



Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Новая коллекция Deco украсит ваш дом идеальным сочетанием (теплого) белого света и изящного, минималистичного исполнения. Благодаря долгому сроку службы, 90% экономии электроэнергии, отсутствию мерцания и мгновенной полной яркости вы сможете наслаждаться мягким равномерным светом в элегантной и стильной форме, создав дома приятную атмосферу.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	20 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	820 [CCT of 2000K]
Код цвета	820 [CCT of 2000K]
Светоотдача	470 лм
Обозначение цвета	Пламя
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	72,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80


Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 Hz
Входная частота	50 Hz
Энергопотребление	6,5 В
Ток лампы (ном.)	40 mA
Эквивалент мощности	40 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,7
Напряжение (ном.)	230 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C

Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный янтарный
Форма колбы	A160 [A 160 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	7 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Полное название продукта	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Полный код продукта	871869680349300
Код заказа	929001873501
Материал № (12NC)	929001873501
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696803493
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8718696803509

Чертеж размеров



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	160 mm	293 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM


Декоративные светодиодные лампы MASTER Value

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

