



MASTER Value Decorative LED bulbs

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Färgkod	820 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80


LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	230 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

MASTER Value Decorative LED bulbs

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Transparent bärnstensgul
Lampform	A160 [A 160 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Fullständigt produktnamn	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Full EOC	871869680349300
Beskrivning av lokal kod	8293760
Beställningsnummer	80349300
Materialnummer (12NC)	929001873501
Lokal kod	8293760
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696803493
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8718696803509

Måttskiss



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	160 mm	293 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM


MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

