



Essential LEDspot MR16

ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V

Essential LEDspot MR16 sesuai dengan hampir semua peralatan yang ada dengan soket GU5.3 dan didesain sebagai pengganti retrofit untuk halogen sorot. Essential LEDspot MR16 menghasilkan penghematan energi yang banyak dan investasi awal minimal.

Product data


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	GU5.3 [GU5.3]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	36 °
Flux Cahaya	230 lm
Intensitas Cahaya (Nom)	550 cd
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	76,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	3 W
Watt yang Setara	35 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.4
Tegangan (Nom)	100-240 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	55 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	MR16 [2 inci/50mm]

Essential LEDspot MR16

Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	3 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V
Nama lengkap produk	ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V
Kode produk lengkap	871869680917400


Dimensional drawing




Kode urutan	929001874308
No. Material (12NC)	929001874308
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696809174
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696809181

Product	D	C
ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V	50,5 mm	46,5 mm


Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V




Light Distribution Diagram - ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V




Accent Lighting Spots - ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V

Essential LEDspot MR16

Lifetime



Life Expectancy Diagram - ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V



Lumen Maintenance Diagram - ESS LED MR16 3-35W 36D 865 SO 100-240V

