



CorePro tubo LED EM/230V T8

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur


CorePro tubo LED EM/230V T8

Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	87186968061100
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
EAN/UPC – Produto	8718696806111

Código de encomenda	80611100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001874802
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Dados fotométricos




18W G13 865 6500K



18W G13 865 6500K


CorePro tubo LED EM/230V T8

Dados fotométricos




18W G13


Vida útil




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro tubo LED EM/230V T8

Vida útil



18W G13

