



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18 W
Proud zdroje (jmen.)	90 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

CorePro LEDtube EM/Mains


Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869680613500
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

EAN/UPC – výrobek	8718696806135
Objednávací kód	80613500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001874902
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy




TLED 1200mm 18W-36W 2000lm 240D 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje




18W G13 840 4000K



18W G13 840 4000K


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




18W G13


Životnost




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



18W G13

