



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Classic filament LEDbulbs

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869963086700
Beställningsnummer	63086700
Materialnummer (12NC)	929001890012



Lokal kod	8291425
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699630867
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718699630874

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL


Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

