



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	109,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	4,3 W
Lampun virta (nim.)	40 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,4
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Perinteiset ledihehkulankakynntilät ja -lamput

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	387410
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
---------------------	---


Koko tuotenimi	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Full EOC	871869680973000
Paikallisen koodin kuvaus	4725019
Tilauskoodi	80973000
Tuotekoodi (12NC)	929001890502
Paikallinen koodi	4725019
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696809730
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696809747

Mittapiirros




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

