



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Fluxo Luminoso	670 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	900 cd
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	95,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	670 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	90 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Nome do produto completo	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Código do produto completo	871869681333100



Desenho dimensional



Código de encomenda	81333100
N.º material (12NC)	929001895102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696813331
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696813348


Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D


Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

