



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Fluxo Luminoso	730 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	950 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	104,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	730 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	100 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]

# CorePro LEDspot MV

## Aprovação e aplicação


Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Nome do produto completo	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D
Código do produto completo	871869681335500



Código de encomenda	81335500
N.º material (12NC)	929001895202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696813355
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696813362

## Desenho dimensional




Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

## Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

# CorePro LEDspot MV

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

