



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	20 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Spotřeba energie	8 W
Proud zdroje (jmen.)	52 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	G93 [G 93 mm]

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Certifikace a použití


Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
-----------------------------	-------

Označení a balení

Objednací název produktu	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL
Full EOC	871869681431400
Objednací kód	81431400



Číslo materiálu (12NC)	929001895702
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696814314
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696814321

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	95 mm	137 mm

Fotometrické údaje





General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL

