




Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto


Informações gerais			
Casquilho	E27 [E27]	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Ciclo de comutação	20.000	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Tecnologia de iluminação	LED	Funcionamento e características elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Código da cor	822 [CCT of 2200K]	Consumo de Energia	8 W
Fluxo Luminoso	630 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	52 mA
Designação da cor	Chama	Potência equivalente	50 W
Temperatura de cor correlacionada	2200 K	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	78,00 lm/W	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
		Fator de potência (Fração)	0,7

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Formato da lâmpada	G120 [G 120 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD
Nome do produto completo	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD
Código do produto completo	871869681437600
Código de encomenda	81437600
N.º material (12NC)	929001896102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696814376
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718696814383

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	120 mm	168 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

