




Becuri LED decorative MASTER Value

CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

Noua colecție Deco (bec) vă transformă locuința îmbinând lumină albă (caldă) cu o experiență de iluminat simplă și minimalistă. Cu o durată de viață excelentă, o reducere a consumului de energie de până la 90%, fără pâlpăire vizibilă și cu o luminozitate ce atinge instantaneu nivelul maxim, vă veți bucura de o lumină delicată, uniform distribuită și de acea atmosferă ce garantează armonia și confortul spațiului dvs. de locuit.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	822 [CCT of 2200K]
Flux luminos	630 lm
Denumirea culorii	Flacără
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	52 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Chihlimbar

Becuri LED decorative MASTER Value

Formă bec	G120 [G 120 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD
Numele complet al produsului	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD


Full EOC	871869681437600
Cod de comandă	81437600
Număr material (12NC)	929001896102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696814376
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696814383

Cote




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	120 mm	168 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

Becuri LED decorative MASTER Value

Date fotometrice

