



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	822 [CCT of 2200K]
Flux lumineux	350 lm
Désignation de la couleur	Flamme
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	70,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	38 mA
Puissance équivalente	32 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD
Nom de produit complet	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD



Code EOC	871869681439000
Code de commande	81439000
Code 12NC	929001896302
Code de commande local	81439000
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696814390
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696814406

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35 mm	103 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

