



Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

A nova coleção Deco (velas e lustres) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822 [CCT of 2200K]
Fluxo Luminoso	350 lm
Designação da cor	Chama
Temperatura de cor correlacionada	2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	32 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C


Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

Desenho dimensional



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

Nome do produto completo	Classic LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD
Código do produto completo	871869681439000
Código de encomenda	81439000
N.º material (12NC)	929001896302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696814390
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696814406

Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35 mm	103 mm

General Uniform Lighting


1 x 9290018963
1 x 300 lm

CECIELUX Photometric 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting – CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD


Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD

