

Master Value Decorative LED candles and lusters

Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsam miljö.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822 [CCT of 2200K]
Ljusflöde	350 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	32 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Master Value Decorative LED candles and lusters


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Amber
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD


Full EOC	871869681441300
Beskrivning av lokal kod	8293238
Beställningsnummer	81441300
Materialnummer (12NC)	929001896402
Lokal kod	8293238
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696814413
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696814420

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45 mm	80 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD


Master Value Decorative LED candles and lusters

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.