

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

A nova coleção Deco (velas e lustres) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822 [CCT of 2200K]
Fluxo Luminoso	350 lm
Designação da cor	Chama
Temperatura de cor correlacionada	2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	32 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C

Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Âmbar
Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]

Aprovação e aplicação


Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
-------------------------------	-------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822
	GOLD


Nome do produto completo	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD
Código do produto completo	871869681567000
Código de encomenda	81567000
N.º material (12NC)	929001896602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696815670
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696815687

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45 mm	85 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD


Velas e esféricas LED decorativas Master Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

