



# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	G4 [G4]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	120,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	- Hz
Lichtstrom	300 lm		

# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	330 mA
Äquivalente Leistung	28 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Kapsel


## Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

## Produktinformationen


Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827
Gesamt-Produktcode	871869682694200
Bestellcode	82694200
Material-Nr. (12NC)	929001896702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696826942
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696826959

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	15 mm	46,5 mm

## Photometrische Daten



General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827


# CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827

