



Prodotti LED in plastica CorePro

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

I prodotti LED possono essere installati senza difficoltà per applicazioni specifiche.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso	1.050 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1,0
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	9,5 W
Corrente lampada (Nom)	84 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Stick

Prodotti LED in plastica CorePro

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh
Numero di registrazione EPREL	415170
EyeComfort	Si

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
----------------------	--


Nome completo prodotto	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Full EOC	871869681453600
Descrizione codice locale	CORESTICK75840
Codice d'ordine	81453600
Codice materiale (12NC)	929001901502
Codice locale	CORESTICK75840
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814543

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


Prodotti LED in plastica CorePro

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

