



Lampes LED Designs et Décoratives DIM

LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	270 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	41,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	A160 [A160 mm]

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D
Nom de produit complet	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D



Code EOC	871869681510600
Code de commande	81510600
Code 12NC	929001903201
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696815106
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696815113

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	160 mm	293 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D



Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D



General uniform lighting - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

