



# Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

## LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

A nova coleção Deco (lâmpada) transforma a sua casa com uma mistura perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com vida útil prolongada, até 90% de economia de energia, sem tremulações e nível pleno de iluminação instantânea. Você também desfrutará de luz suave e distribuída de maneira uniforme com o sofisticação e elegância, oferecendo um espaço harmonioso.

### Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	E27 [E27]		80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Ciclo de comutação	20.000	<b>Dados elétricos e de operação</b>	
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> a 60 <sup>º</sup> Hz
Compatível com EU RoHS	Sim	Consumo de energia	6,5 W
<b>Dados técnicos de luz</b>		Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Código de cor	840 [CCT of 4000K]	Potência equivalente	25 W
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Fluxo luminoso	270 lm	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Designação da cor	Luz natural fria (CW)	Fator de potência (fração)	0,7
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Tensão (Nom.)	220-240 V
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	41,00 lm/W		
Consistência da cor	<6		

# Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T65 [T 65 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



Nome do produto completo	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
Full EOC	871869681512000
Descrição do código local	Lâmpada Led Giant-T65-6,5W-Modern-220V
Código de encomenda	929001903301
Nº do material (12NC)	929001903301
Código local	929001903301
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718696815120
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
EAN/UPC – caixa	8718696815137

## Desenho dimensional



Product	D	C
LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	65 mm	273 mm

## Dados fotométricos




Cartão de Fotometria 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

General uniform lighting - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D


# Lâmpadas de LED decorativas MASTER Value

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

