



MASTER LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品，您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜，Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單！。使用起來安全無虞、可靠，安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5，具備高節能、低維護成本的長時使用壽命，絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G5 [G5]
標稱使用壽命	50,000 h
切換週期	200,000
照明技術	LED
通量測量參考	Sphere
CE 標誌	是
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光束角 (Nom)	200 °
光通量	3,900 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	150 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
閃爍值 (PstLM)	1


頻閃效應值 (SVM)	0.4
光生物學安全性符合 EN 62471	RGO
運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	26 W
燈具電流 (標稱)	125 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.92
電壓 (標稱)	220-240 V
日光燈具功率的 LED 替代選擇	49 W
MCB 10A B 型上燈數上限 - 電源	31
MCB 10A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 10A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 電源	50
MCB 16A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器	-
MCB 16A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器	-

MASTER LEDtube Mains T5

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
T 盒上限 (正常情況)	65 °C
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	霧面
燈泡材質	玻璃
產品長度	1,500 mm
認證與應用	
節能省電等級	D
節能燈具產品	是
核准標記	符合 RoHS 標準 TUV CE 標記 KEMA Keur 認證



能源消耗 kWh/1000 h	26 kWh
EPREL 註冊碼	1476415
產品資料	
下訂產品名稱	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
完整產品名稱	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
完整產品代碼	871869681931900
訂單代碼	929001908902
材質 Nr. (12NC)	929001908902
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696819319
分子 - 每一外盒包裝	10
EAN/UPC - 箱	8718696819326

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15.5 mm	17.1 mm	1,449 mm	1,456 mm	1,463 mm

光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube Mains T5

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5


壽命




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube Mains T5

壽命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

