



Essential LEDtube

CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8

Essential LEDtube es un tubo LED económico que es adecuado para reemplazar las lámparas fluorescentes T8. El producto brinda un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Voltaje (nom.)	
Base de casquillo	FA8 [FA8]	120-277 V	
Vida útil nominal (nom.)	36000 h	Temperatura	
Ciclo de conmutación	50000X	T ambiente (máx.)	45 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		T ambiente (mín.)	-20 °C
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Ángulo de haz (nom.)	240 °	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Flujo lumínico (nom.)	3500 lm	Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Controles y regulación	
Consistencia del color	ANSI	Regulable	No
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	Datos técnicos de la luz	
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Longitud de producto	2400 mm
Mecánicos y de carcasa		Datos de producto	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de producto completo	871869960386100
Power (Rated) (Nom)	30 W	Nombre de producto del pedido	CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8
Corriente de lámpara (máx.)	275 mA	EAN/UPC - Producto	8718699603861
Corriente de lámpara (mín.)	120 mA	Código de pedido	929001919412
Hora de inicio (nom.)	0,5 s	Cantidad por paquete	1
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s	Numerador - Paquetes por caja exterior	10
Factor de potencia (nom.)	0.9		

Essential LEDtube

N.º de material (12NC)	929001919412
Peso neto (pieza)	0,540 kg


Plano de dimensiones




T8 120V 30-60W 3500lm 4000K FA8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8	25,5 mm	28 mm	2366,9 mm	2375,8 mm	2384,7 mm


Datos fotométricos



30W FA8 840 4000K



30W FA8





Technical Parameters 1.1 | Page 11

30W FA8 840 4000K



Essential LEDtube

Lifetime




30W FA8

30W FA8



30W FA8

30W FA8



30W FA8

Essential LEDtube

