



Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Ciclo de comutação	20.000	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Tecnologia de iluminação	LED	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	5 W
Código da cor	820 [CCT of 2000K]	Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Fluxo Luminoso	350 lm	Potência equivalente	30 W
Designação da cor	Chama	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada	2000 K	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Fator de potência (Fração)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar transparente
Formato da lâmpada	Outros
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sim



Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
Nome do produto completo	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
Código do produto completo	871869959351300
Código de encomenda	59351300
N.º material (12NC)	929001935601
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699593513
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718699593520

Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202 mm	188 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D

