



Lámparas LED Essential

EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	6000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	12-80W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	730 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	130 °
Flujo lumínico (nom.)	900 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistencia del color	<7
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W

Corriente de lámpara (nom.)	75 mA
Equivalente de potencia	80 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	75 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A


Lámparas LED Essential

Datos de producto

Código de producto completo	871869960842200
Nombre de producto del pedido	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR
EAN/UPC - Producto	8718699608422
Código de pedido	929001954971

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001954971
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 9-85W 950lm 3000K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K





80W E27 A60 FR 130D 730 3000K



80W E27 A60 FR

Lámparas LED Essential

Lifetime



65W E27 A60 FR

65W E27 A60 FR

