



# Lámparas LED Essential

## EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1PF/20AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [ E27]
Vida útil nominal (nom.)	6000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	10-65W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	730 [ CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nom.)	130 °
Flujo lumínico (nom.)	710 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	71,00 lm/W
Consistencia del color	<7
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W

Corriente de lámpara (nom.)	65 mA
Equivalente de potencia	65 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	78 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Mate
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A


# Lámparas LED Essential

## Datos de producto

Código de producto completo	871869960838500
Nombre de producto del pedido	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1PF/20AR
EAN/UPC - Producto	8718699608385
Código de pedido	929001955371

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	929001955371
Peso neto (pieza)	0,060 kg


## Plano de dimensiones




Bulb A55 220V 7-60W 710lm 3000K E27 ND

Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	108 mm


## Datos fotométricos



65W E27 A60 FR 130D 765 6500K





65W E27 A60 FR 130D 730 3000K



80W E27 A60 FR

# Lámparas LED Essential

## Lifetime



65W E27 A60 FR

65W E27 A60 FR

