



LED Designer Deco

16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

Las lámparas LED Designer Deco de Philips le permiten mantener una luz cálida o clásica o un efecto moderno o chic mientras brindan una vida útil más larga y ahorros de energía


Datos del producto

Información general		Equivalente en potencia en vatios	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]	75 W	
Vida útil nominal	15,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	
Ciclo del interruptor	50,000	0.5 s	
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	
Lighting Technology	LED	0.5 s	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Factor de potencia (fracción)	
		0.5	
		Voltaje (nominal)	
		110-240 V	
		Temperatura	
		T° estuche máxima (nominal)	
		75 °C	
		Controles y atenuación	
		Regulable	
		No	
		Mecánica y carcasa	
		Acabado de la luz	
		Blanco	
		Material del foco	
		Plástico	
		Forma del foco	
		Otros	
		Aprobación y aplicación	
		Consumo de energía kWh/1000 h	
		- kWh	
		Certificaciones Energy	
		No	
		EyeComfort	
		Sí	
		Información del producto	
		Nombre del producto del pedido	
		16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB	
Información técnica sobre la luz			
Código de color	865 [CCT of 6500K]		
Ángulo de haz (nominal)	120 °		
Flujo luminoso	1,200 lm		
Designación de color	luz natural fría		
Temperatura de color correlacionada	6500 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75.00 lm/W		
Consistencia de color	< 6		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	16 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	230 mA		

Nombre del producto completo	16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB
Código del pedido	929002010605
N.º de material (12NC)	929002010605
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677545116



Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677545111

Plano de dimensiones




Product	D	C
16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB	150 mm	77 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - 16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

Light Distribution Diagram - 16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB




Spectral Power Distribution Colour - 16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 16UFO/LED/865/FR/P/ND 6/1FB

