

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

LED žiarovky Classic LEDbulb so starožitným dizajnom kombinujú pôvodný tvar banky s výhodami trvácnej LED technológie. Prinášajú krásne a dekoratívne osvetlenie v teplej bielej farbe, pričom v porovnaní s tradičnými žiarovkami šetria až 90 % nákladov na energie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Nominálna životnosť	15 000 h
Spínací cyklus	20 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Kód farby	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Svetelný tok	806 lm
Označenie farby	Teplé vyžarovanie (WG)
Merný výkon (menovitý) (nom.)	89,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	9 W

Prúd svetelného zdroja (nom.)	55 mA
Ekvivalentný výkon	60 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.7
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	ST64


Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	9 kWh

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknem

EyeComfort	áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL
Úplný názov produktu	CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL
Úplný kód produktu	871869964652300



Objednávkový kód	64652300
Č. materiálu (12NC)	929002019202
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699646523
Čitateľ – počet balení v krabici	6
EAN/UPC – balenie	8718699646530

Rozmerový obrázok




Product	D	C
CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL	64 mm	143 mm

Fotometrické údaje



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Klasické zdroje LEDbulbs s vláknom

Životnosť



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

