LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20'000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	927-922 [CCT of 2700K-2200K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Nennlichtausbeute (nom.)	70.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6.7 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.74
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869964616500
Bestellcode	64616500
Material-Nr. (12NC)	929002019602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699646165
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699646172

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL	60 mm	106 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT6.7-40W E27 CRI90 A60 CL

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.