



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad
Lichtstrom	2.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	129,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	15,5 W
Lampenstrom (Nom)	145 mA
Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,52
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb Glühlampenform


Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	16 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Gesamt-Produktcode	871869966218900
Bestellcode	66218900
Material-Nr. (12NC)	929002047902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699662189
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699662196

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27
840FR

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27
840FR

