



CorePro lâmpada LED

CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.


Dados do produto

Informações gerais		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	E27 [E27]	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 h	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de comutação	50.000	Consumo de Energia	17,5 W
Tecnologia de iluminação	LED	Corrente de lâmpada (Nom.)	165 mA
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Potência equivalente	150 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °	Fator de potência (Fração)	0.52
Fluxo Luminoso	2.500 lm	Tensão (Nom.)	220-240 V
Designação da cor	Branco frio (CW)	Temperatura	
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,00 lm/W	Controlos e regulação	
Consistência da cor	<6	Regulável	Não
Color rendering index (CRI)	80		
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		


CorePro lâmpada LED

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	A67 [A 67 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Nome do produto completo	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR
Código do produto completo	871869966222600
Código de encomenda	66222600
N.º material (12NC)	929002048202
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718699662226
Numerador - Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718699662233


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR


CorePro lâmpada LED

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

