



CorePro tube LED circular

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular integra una fuente de luz LED en un formato de tubo fluorescente. Este producto se ha diseñado especialmente para sustituir tubos fluorescentes circulares que funcionan con un montaje G10q. Ofrece un ahorro energético significativo y una vida útil prolongada, con un factor de forma similar.

Datos del producto


Información general		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	
Base de casquillo	G10Q [G10q]		0.5 s
Vida útil nominal (nom.)	30000 h	Factor de potencia (nom.)	0.9
Ciclo de conmutación	50000X	Voltaje (nom.)	220-240 V
Datos técnicos de la luz		Temperatura	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]	Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Ángulo de haz (nom.)	120 °	Controles y regulación	
Flujo lumínico (nom.)	2100 lm	Regulable	No
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105,00 lm/W	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consistencia del color	<6	Producto de ahorro de energía	Sí
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de producto completo	871869966042000
Power (Rated) (Nom)	20 W	Nombre de producto del pedido	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
Corriente de lámpara (nom.)	100 mA		
Hora de inicio (nom.)	0,5 s		

CorePro tube LED circular

EAN/UPC - Producto	8718699660420
Código de pedido	66042000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20

N.º de material (12NC)	929002068002
Peso neto (pieza)	0,126 kg



Plano de dimensiones



TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q


Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Datos fotométricos



Circular G10q



Circular 840 G10q



Circular 840 G10q



CorePro tube LED circular

Vida útil




Circular G10q

Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q

Circular G10q FailureRate



Circular G10q LumenVsTc

CorePro tube LED circular

