

# CorePro LEDtube cirkelformad

## CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LEDtube Circular integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten är särskilt utformad för att ersätta cirkelformade lysrör med G10q-fattning. Den ger betydande energibesparingar och har en lång livslängd med liknande utformning.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G10Q [ G10q]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	30000 h
Driftcykel	50000X
Ljusteknik	
Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde (nom)	2100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W

Lampström (nom)	100 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	300 mm

# CorePro LEDtube cirkelformad

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869966042000
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC – Produkt	8718699660420
Beställningsnummer	66042000
Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	20
Materialnummer (12NC)	929002068002
Nettovikt (stycke)	0,126 kg


## Måttskiss




TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q

Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

## Fotometriska data




Circular G10q



Circular 840 G10q


# CorePro LEDtube cirkelformad

## Fotometriska data




Circular 840 G10q


## Livslängd




Circular G10q



Circular G10q LifetimeVsTc




Circular G10q



Circular G10q FailureRate

## CorePro LEDtube cirkelformad

### Livslängd



Circular G10q LumenVsTc

